

**CNMM 160616, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	PX
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Sort	CA025P
Hörnradie	1,6 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 160616

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning