

**DNMG 150604, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PQ
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Skärhastighet v_c primär användning	105 - 435 m/min
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning