

**DNMG 150616, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DNMG 150616 CA025P Sort: CA025P  
spån-brytare: PH  
Skärdjup  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	1 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	PH
Sort	CA025P
Skärmaterial	VHM

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning