

**TNMG 160404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	105 - 435 m/min
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PQ
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning