

**TNMG 160408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

TNMG 160408 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: PQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 105 - 435 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PQ
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	105 - 435 m/min
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning