

**TNMG 220404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
Sort	CA025P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
spån-brytare	PS
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	TNMG 220404

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning