

**WNMG 080404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080404 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,07 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Sort	CA025P
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent

spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning