

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080404 Wiper CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: WP

Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm

Matning f : 0,07 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
spån-brytare	WP
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	CA025P

Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning