

**WNMG 080408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080408 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,07 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	HQ
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning