

**WN.G 080404, Sort: CA025P**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Sort	CA025P
spån-brytare	PS
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080404

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning