

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 252115 CA025P |
| GTIN | 4960664865741 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 420 m/min |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| spån-brytare | WQ |
| Primäranvändning | P |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Skärdjup a_p | 1 - 3,8 mm |
| Sort | CA025P |
| Matning f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| Beläggning | CVD |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080408 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 6 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |