

**WNMG 080416, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 3,8 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	PS
Sort	CA025P
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080416

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning