


**CNMG 120408, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	PR005S
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
spån-brytare	MQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning