


**CNMG 120408, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	S
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	MQ
Skärmaterial	VHM
Sort	PR015S
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning