

**CNMG 120408, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 PR005S Sort: PR005S
spån-brytare: MU
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,15 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PR005S
spån-brytare	MU
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	0,8 mm

Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning