

**CNMG 120408, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 120408 PR015S Sort: PR015S

spån-brytare: MU

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	PR015S
Hörnradi	0,8 mm
Primäranvändning	S
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Skärmaterial	VHM

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
spån-brytare	MU
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning