

**DNMG 150604, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	MQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	S
Sort	PR005S
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning