

**DNMG 150604, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	MQ
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	PR015S
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Primäranvändning	S
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning