


**SNMG 120408, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 90 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,03 - 0,12 mm/v
Hörnradi	0,8 mm
Sort	PR005S
Skärdjup $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning