

**TNMG 160404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	PR015S
Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Primäranvändning	S
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MU
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning