

**TNMG 160408, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

TNMG 160408 PR015S Sort: PR015S

spån-brytare: MQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MQ
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	PR015S
Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v

Primäranvändning	S
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning