

**TNMG 160404, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Primäranvändning	S
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Sort	PR005S
spån-brytare	MU
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning