


**WNMG 080404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080404 PR015S Sort: PR015S  
spån-brytare: MQ  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Primäranvändning	S
Sort	PR015S
spån-brytare	MQ

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning