

**VNMG 160408, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,03 - 0,12 mm/v
Sort	PR005S
Primäranvändning	S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 90 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	MQ
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning