

**WNMG 080404, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080404 PR005S Sort: PR005S

spån-brytare: MQ

Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm

Matning f : 0,03 - 0,13 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	S
Matning f	0,03 - 0,13 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Sort	PR005S
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning