


**WN.G 080404, Sort: PR015S**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MU
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Sort	PR015S
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080404

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning