

**CCGT 030101, Sort: PR1535****Beställningsdata**

Ordernummer	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,02 - 0,1 mm/v
spån-brytare	MFP-PF
Skärförhållande	kontinuerligt
Sekundär användning	S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 160 m/min
Sort	PR1535
Hörnradie	0,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	40 - 60 m/min
Primäranvändning	M

Beläggning	Megacoat Nano
ISO-kod vändskär	CCGT 030101
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning