

Garant
Hörnfräs 90°, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/2XL mm


Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215801 20/2XL |
| GTIN | 4062406060039 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· **Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Verktogsbyte: PowerCard

Utkragningslängd L_1 : 28 mm

totallängd L_{tot} : 200 mm

Skaftdiameter D_s h6: 18 mm

Passande vändskär: AP.. 1003..

Skrivsats förvändskär: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|---------------------|
| Skär-Ø D_c | 20 mm |
| totallängd L_{tot} | 200 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 18 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 28 mm |
| Passande vändskär | AP.. 1003.. |
| Antal skär Z | 2 |
| Skrivsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2Nm) |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | MTC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Vändskärsfräs |