

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	15 mm
ISO-kod hållare	A50U PDUNR/L15
Fjäder-sats	259044 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Inställningsvinkel κ	93 grad
Hävarmsskruv	259018 7
Passande vändskär	DN.. 1506..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	63 mm
totallängd L	350 mm
Underläggsplatta	259031 28
Spännhöjd L_2	48 mm
Mittförskjutning L_3	35 mm
Hävarm	259015 8
Skaftdiameter D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500