

**Garant****Verkstadsskjutmått med fininställning, mätområde: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415090 750
GTIN	4062406065225
Artikelklass	40Z

**Beskrivning****Utförande:**

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbottnar och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skalindelning som ger enkel avläsning av invändiga och utvändiga mått. Direkt avläsning av invändigt mått med extra skalindelning. Med fininställning. Med låsskruv. Storlek 300 genomhärdad, från storlek 500 mätytor härdade.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 750 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
gradering	1/20 mm
Kalibrering	A1
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
skänkellängd	150 mm
Mätavvikelse E MPE	± 0,10 mm
Fininställning	ja
Mätspetsar	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Produktslag	Verkstadsskjutmått
<b>Tjänster</b>	
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000