

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E25S SDQCR/L11
totallängd L	250 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Spännhöjd $L_2$	24 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Utkragningslängd $L_1$	200 mm
Mittförskjutning $L_3$	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500