

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

Universell användning i alla material.

· **Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.**

För borring och spårbearbetning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

L_2	9 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	17 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Utkragningslängd L_1	35 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skär-Ø D_c	20 mm
totallängd L_{tot}	90 mm
Antal vändskärsplattor	3

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2