

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 18/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

Universell användning i alla material.

· **Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.. 1003..
totallängd L_{tot}	90 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	18 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	12,85 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	34 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	33 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	1,11 grad
$\varnothing D_3$	15 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2