

**Garant****Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 12/1mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	215800 12/1
GTIN	4045197702647
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Användningsdata:

**Universell användning i alla material.**

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfrysning och valsfräsning.

### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spänskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

## Teknisk beskrivning

Skär-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	28 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	16 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	80 mm
Antal skär Z	1
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	6,85 mm
spiralfrysning Ø D <sub>max</sub>	22 mm
spiralfrysning Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,09 grad

Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP