

Garant
Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 14/1mm

Beställningsdata

Ordernummer	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Artikelklass	210

Beskrivning
Användningsdata:

Universell användning i alla material.

- Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

- **Byt vändskärens spänskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.. 1003..
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	37 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
total längd L_{tot}	85 mm
Skär-Ø D_c	14 mm
Antal skär Z	1
Rampningslängd L för α_{max}	9,25 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	26,8 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	25 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,55 grad

Ø D ₃	11 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814