

Garant
Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm

Beställningsdata

Ordernummer	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Artikelklass	210

Beskrivning
Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· **Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.**

För borring och spårbearbetning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spänskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	AP.. 1003..
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
L_2	9 mm
totallängd L_{tot}	110 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	19 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Antal vändskärsplattor	3

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP