

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	4 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Halsbredd L <sub>4</sub>	4 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	7,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	5,6 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	3 mm
ISO-kod hållare	E0408F SDUCR/L04
Passande vändskär	DC.. 04T0..
totallängd L	80 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	1,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500