

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 260343 0408/04 |
| GTIN | 4062406066819 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| totallängd L | 80 mm |
| Halsbredd L ₄ | 4 mm |
| ISO-kod hållare | A0408F SDUCR/L04 |
| Passande vändskär | DC.. 04T0.. |
| Skruvsats för vändskär | 269028 26 |
| Huvudängd L ₁ | 15 mm |
| Mittförskjutning L ₃ | 3 mm |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Vändskärsstorlek | 4 mm |
| Spännhöjd L ₂ | 7,5 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 5,2 mm |
| Effektivt djup T | 1,5 mm |
| Skaftdiameter D _s | 8 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5 | 674248 TX5 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |