

NT TOOL

Kraftspännchuck, SK 50, Ø D1: 32mm**Beställningsdata**

Ordernummer	300787 32
GTIN	2050001771766
Artikelklass	33K

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
- Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.
- Centrisk verktygsfastspänning med optimal rundgångsnoggrannhet.
- Invändig kylvätsketillförsel.

Fördel:

- Längre verktygslivslängd.
- Vibrationsdämpande egenskaper.
- Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 308600 – 308806.

Spännhylsor nr 309575 – 309576.

Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400	68 / 75
utkagningslängd A-mått	105 mm

Spännhylsa D ₁	32 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D	73 mm
Spännkraft upp till fäste	4000 Nm
Hållare norm	SK 50
Form	ISO 7388-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	AD
Rundgångsnoggrannhet	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	≤ 5 µm
Produktslag	HPC
	Kraftspännchuck

Tillbehör

Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309576 14
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309576 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309576 12
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309576 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309576 25
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309576 6
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309576 20
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309576 8