



## Verkstadvagn Assistent 179N, Typ: 179N-7



### Beställningsdata

Ordernummer	918275 179N-7
-------------	---------------

GTIN	4000896214488
------	---------------

Artikelklass	93H
--------------	-----

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust verkstadvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot uttrinnande vätskor. 2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.

Med lösningsmedelsbeständig arbetsyta av plast.

#### Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 5×81 / 2×166

#### Lackering:

Blå

### Teknisk beskrivning

Bredd	785 mm
-------	--------

höjd	1020 mm
------	---------

Typ	179N-7
-----	--------

lådornas effektiva bredd	522 mm
--------------------------	--------

vikt	90 kg
Djup	518 mm
Serie	Assistent
lådornas effektiva djup	398 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Produktslag	Verkstadsvagn