



Verkstadvagn Assistent 179N med rostfri arbetsskiva, Typ: 179N-8



Beställningsdata

Ordernummer	918276 179N-8
-------------	---------------

GTIN	4000896215584
------	---------------

Artikelklass	93H
--------------	-----

Beskrivning

Utförande:

Robust verkstadvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot uttrinnande vätskor. 2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.

Arbetskiva och åkhandtag av rostfritt stål.

Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 7×81 / 1×166

Lackering:

Blå

Teknisk beskrivning

Bredd	785 mm
-------	--------

vikt	90 kg
------	-------

Serie	Assistent
-------	-----------

höjd	1020 mm
------	---------

Typ	179N-8
Djup	518 mm
lådornas effektiva bredd	522 mm
lådornas effektiva djup	398 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Produktslag	Verkstadsvagn