

**Garant****Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	949015 6
GTIN	4062406073107
Artikelklass	91G

**Beskrivning****Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

Klädstång med 3 krokar per sektion.

**Norm:**

**DIN 4547**

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Namnskylt	ja
vikt	102 kg

Norm	DIN 4547
Speciallack tillgänglig	ja
antal sektioner	6
Underrede utförande	Aluminiumfötter
effektiv bredd per sektion	342 mm
Djup	520 mm
Lås utförande	Låsklinka
Ventilationsöppningar dörr	nej
höjd	1850 mm
Bredd	1200 mm
effektiv höjd per sektion	780 mm
för hänglås	ja
passar till integralhjälms	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
antal klädstänger	1
effektivt djup per sektion	472 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Snedtak	nej
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Klädskåp

## Tillbehör

Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm

085812 45

Låsklinka Typ R	914190 R
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45
Sockelplåt sida Typ 520	958738 520
Sockellucka fram Typ 1200	958737 1200
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40