

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	949018 12
GTIN	4062406073145
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp. Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	114 kg
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Speciallack tillgänglig	ja

effektivt djup per sektion	472 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
effektiv bredd per sektion	342 mm
höjd	1850 mm
för hänglås	ja
Lås utförande	Låsklinka
antal sektioner	12
Djup	520 mm
Underrede utförande	Aluminiumfötter
effektiv höjd per sektion	370 mm
Bredd	1200 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Namnskylt	ja
Norm	DIN 4547
Snedtak	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Solfjäderskåp

Tillbehör

Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45
Sockellucka fram Typ 1200	958737 1200
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45

Låsklinka Typ R	914190 R
Sockelplåt sida Typ 520	958738 520
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45