

Garant GRIDLINE

**Batteriladdningsskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1250/DEmm****Beställningsdata**

Ordernummer	944501 1250/DE
GTIN	4062406073541
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Batteriladdningsskåp med utrustning i 40×20G, med **FI-säkringslåda** och **fläkt**. Fläkt med luftfilter för övertrycksdrift (50 m<sup>3</sup> / h). Luften avgår genom ventilationsspringor i dörrarnas sidor. Hyllplan för batteriladdning med vardera två grenlådor med 6 uttag 230 V och strömbrytare.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive 2 perforerade batteriladdningshyllor. Ansluningsstickkontakt 16 A / 400 V 5-polig med 3 m framledning och **mätprotokoll**. 4 st eluttagslister med 6 uttag.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Tysk eluttagsversion.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

vikt	95 kg
Djup	500 mm
Bredd	1000 mm
effektiv höjd	1095 mm
Antal uttag	24
höjd	1250 mm

djup i G	20
bredd i G	40
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	400 V
Strömbrytare	ja
Antal eluttag typ F	24
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Batteriladdningsskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------