

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: DK**Beställningsdata**

Ordernummer	948222 DK
GTIN	4062406074388
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr \varnothing 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

djup i G	28
mått skrivarlucka	346×290 mm
Djup	700 mm
vikt	97 kg

bredd i G	40
Bredd	1000 mm
höjd	1170 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	K
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------