

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:
42/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h ₆	17 mm
spiralfräsnings Ø D _{max}	82 mm
Fästgंगा M	M16
Rampningsvinkel α _{max}	1,25 grad
Ø D ₃	30 mm
Antal skär Z	4
totallängd L _{tot}	47 mm
spiralfräsnings Ø D _{min}	72 mm
Passande vändskär	XDM.090416

Serie	Power Q
Rampningslängd L för α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Invändig	ja
spiralfräsning a_p	1 mm
Skär- $\varnothing D_c$	42 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2