

Garant
Maskingängtapp för synkronspindlar Invändig, TiAlN, MF: 14X1,5

Beställningsdata

Ordernummer	132955 14X1,5
GTIN	4045197705099
Artikelklass	11H

Beskrivning
Utförande:

Stabilt utförande med spiralspets och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för användning på maskiner med **synkroniserad spindel**. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell **TiAlN-beläggning** för optimal livslängd. Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Med invändig kylmedelstillförsel för maximal livslängd.

OBS!:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar **nr 338100–338121 med minimal längdkompensering (MLA)** garanterar processäker bearbetning **vid användning i synkronspindlar.**

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: Verkstadsnorm

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Skaftfyrcant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12,5 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	12,5 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Gängstigning	1,5 mm

Gäng-Ø	14 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	Verkstadsnorm
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	MF
gänga	M14×1,5
Beläggning	TiAlN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	ja
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Skafttolerans	h6
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för synkron bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp