

Garant
APKT 1604 PDTR, HB8520, 型号: ST1100


订购数据

订货号	215737 ST1100
GTIN	4045197708175
产品分类	21A

描述

提示:

应用参考值适用于编号 215705 至 215717 的铣刀: $a_e = 0.3 \times D / a_{p \max} = 7 \text{ mm}$ 。

平板厚度: 4.76 mm

角半径: 2 mm

每颗刀齿的进给 f_z : 0.15 mm

切槽时的最大切割深度 $a_{p \max}$: 7 mm

技术说明

每颗刀齿的进给 f_z	0.15 mm
型号	ST1100
角半径	2 mm
切边时的最大切割深度 $a_{p \max}$	16 mm
切槽时的最大切割深度 $a_{p \max}$	7 mm
ISO 代码, 转位刀片	APKT 1604 PDTR
类型	HB8520

刀具材料	硬质合金
平板厚度	4.76 mm
产品类别	转位刀片，用于铣削