

Garant切断切槽, **HB7020**, 切宽 **W: 1,5mm**

订购数据

订货号	273676 1,5
GTIN	4045197719324
产品分类	21J

描述

技术说明:
适用于小直径和小切削力的切断刀。

技术说明

切宽 w 公差	± 0.03 mm
切宽 W	1.5 mm
进给量 f	0.03 - 0.12 mm/rev
精加工/粗加工分配	粗加工 - 精加工
刀具材料	HM
主要应用	P
其他应用	M
切削加工条件	连续
类型	HB7020
圆角半径 R	0.1 mm
更换次数/切刃数量	2

数据表

可转位刀片型材	通用
产品类别	切槽用转位刀片

用户数据

	适合	V_c	ISO 编码
钢材抗拉强度 < 500 N/mm ²	适用	220 m/min	P
钢材抗拉强度 < 750 N/mm ²	适用	180 m/min	P
钢材抗拉强度 < 900 N/mm ²	适用	170 m/min	P
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm ²	适用	140 m/min	P
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm ²	有条件适用	120 m/min	P
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm ²	适用	140 m/min	M
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm ²	适用	130 m/min	M
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm ²	适用	60 m/min	S
灰铸铁 (球墨铸铁)	适用	200 m/min	K
铜锌合金	适用	250 m/min	N
通用	适用		
连续	适用		
湿, 最大	适用		
干	有条件适用		