

Garant

 铣削转位刀片 **VDGT 11T204 FR**,适用于开槽铣刀,**HU7810**


订购数据

订货号	211867 ALU
GTIN	4045197700391
产品分类	21A

描述

技术说明:

细晶粒的表面结构, 经过抛光的导屑槽表面 – 大大降低了产生切屑瘤的几率。

提示:

$a_{p\max} = 3\text{ mm}$, 对于粗加工, 并且 $a_e = 1 \times D$ 。

技术说明

型号	铝
进给 f_z	0.17 mm
角半径	0.4 mm
更换次数/切刃数量	2
ISO 代码, 转位刀片	VDGT 11T204 FR
类型	HU7810
刀具材料	硬质合金
产品类别	转位刀片, 用于铣削

用户数据

	适合	V_c	ISO 编码
铝，塑料	适用	1900 m/min	N
铝金属（短切屑）	适用	1900 m/min	N
铝金属含硅量 > 10%	适用	500 m/min	N
铜锌合金	适用	400 m/min	N
石墨/玻璃钢/热固性塑料	有条件适用	100 m/min	N
湿，最大	适用		
干	有条件适用		